


Spojka EAMD-67-51-20-32X32-U

Broj artikla: 3717812

FESTO

je element pogona koji prenosi rotacionu energiju gibanja koračnog ili servomotora.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihвата	20 mm
Promjer 2 prihвата	32 mm
Veličina	67
Nazivna duljina	51 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	374 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	120 Nm
Težina proizvoda	744 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno