


# Aksijalni komplet EAMM-A-T46-87A

Broj dijela: 4048771

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	44 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	5.77 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi moment	10 Nm
Težina proizvoda	630 g
Pogon koda sučelja	T46
Kod sučelja Motor In	87 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS