

L brzi konektor LCK-1/2-PK-13

Broj dijela: 4100

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	11.7 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Brtveni prsten
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	L oblik
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	14 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/2
Pneumatski priključak 2	For barbed fitting I.D. 13 mm with nut
Materijal spojne matice	Wrought aluminium alloy, anodised
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal brtvenog prstena	PA ojačan TPE-U (PU)
Materijal banjo vijaka	Wrought aluminium alloy, anodised
Materijal za zakretni spoj	Lijevani cink