



# Pneumatski ventil VL/O-3-PK-3X2

Broj dijela: 4245

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren monostabilan
Normalni nazivni protok	100 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni tlak	0 bar...8 bar
Konstruktivna struktura	Sjedalo za ploču
Nazivna veličina	2.5 mm
Vrijeme isključenja	50 ms
Vrijeme uključanja	12 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	180 g
Vrsta montaže	neobavezno: na spojnoj ploči na montažnom okviru s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 4	PK-3
Pneumatski priključak 5	PK-3
Materijal spojne ploče	Mesing PPS pojačan
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Plastika Lijevani cink