

Kuglasta slavina VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3

Broj artikla: 4405689

FESTO

Brass, manual version, 2/2-way, nominal width 1", PN40, thread EN 10226-1.

Festo je samo prodavač ovog proizvoda, ne i proizvođač



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina
Način aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp1
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Unutarnji promjer	25 mm
Nazivni promjer DN	25
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	40
Moment aktiviranja kod diferencije tlaka, nazivni tlak armature	25 Nm
Zasnovano na normi	EN 10226-1
Medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:--:] Inertni plinovi Voda - nema vodene pare neutralne tekućine
Temperatura medija	-15 ... 120 °C
Protok Kv	39 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Mjed poniklano
Broj materijala kućišta	CW617N
Material seals	NBR PTFE
Material ball	Mjed kromirano
Broj materijala kugle	CW617N
Material shaft	Mjed
Broj materijala vratila	CW617N
Težina proizvoda	480 g
Dozvola	DVGW plin DVGW voda
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju