


# Aksijalni komplet EAMM-A-V20-28A

Broj artikla: 4505258

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	36,4 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	0,022 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	0,2 Nm
Težina proizvoda	27 g
Kod sučelja, pogon	V20
Cod sučelja, Motor in	28A
Materijal - napomena	RoHS sukladno