


Elektromagnetni ventil BMFH-3-3-M5

Broj dijela: 4523

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3x3/2 zatvorena monostabilna
Vrsta aktiviranja	električni
Normalni nazivni protok	50 l/min
Pneumatski radni priključak	M5
Radni tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Konstruktivna struktura	Ventil sa sjedalom s povratnom oprugom
Vrsta povrata	mehanička opruga
Klasa zaštite	IP65
Nazivna veličina	1.3 mm
Princip brtvljenja	mekana
Maksimalni broj položaja ventila	3
Vrsta poreza	izravno
Odiyelno za potrošnju energije	7.5 W
Zadržite potrošnju energije	6 W
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-5 °C...40 °C
Težina proizvoda	350 g
Električni priključak	Utikač
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M5
Pneumatski priključak 3	M5
Materijal za kućište	Aluminij