


Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GRF-PK-3

Broj dijela: 4565

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Jednosmjerna funkcija kontrole protoka
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Element za podešavanje	Nazubljeni vijak
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	45 l/min
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	45 l/min
Radni tlak	0.5 bar...8 bar
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Položaj montaže	po želji
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	95 g
Materijal za regulacijski vijak	Mesing