

Plastična savitljiva cijev PP-3-NT

Broj artikla: 4572

FESTO

Za CK- i CN- priključke, prikladne za veće tlakove i temperature, poliamid (nije dozvoljen u proizvodnji hrane).

Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	4 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	18 mm
Unutarnji promjer	2,9 mm
Min. radijus savijanja	12 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 15 bar
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak Vakuum
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd TÜV
Težina proizvoda prema duljini	0,0062 kg/m
Boja	prirodno
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	TPE-A