


Senzor SKDA-17-AB

Broj artikla: 4624767

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Raspon mjerenja sile	0 ... 17 kN
Opseg kalibracije	-1 ... 18 kN
Granica opterećenja	37,5 kN
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Analogni izlaz	4 - 20 mA
Točnost, analogni izlaz FS	0,2 %FS
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje visokolegirani čelik, nehrđajući
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Težina proizvoda	0,7 kg
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Mehanička zaštita	IP67
Električni priključak	Utičnica M12x1 4-polno A-kodirano
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
KC mark	KC-EMV