

# Prigušivač zvuka U-M5

Broj artikla: 4645

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Protok prema atmosferi	320 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Pneumatski priključak	M5
Informacija o materijalu, uložak prigušivača	Bronca
Informacija o materijalu, navojni čep	Mjed
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno