


# Stisni ventil VZQA-C-M22C-6-GG-ALALE-4

Broj dijela: 4748312

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Membranski ventil, pneumatski aktiviran
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	G1/4
Nazivna veličina DN	6
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Smjer strujanja	reverzibilan
Tlak medija	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 psi...58 psi
Radni tlak	0.35 MPa...0.6 MPa 3.5 bar...6 bar 50.75 psi...87 psi
Ventil nazivnog tlaka PN	10
Pritisak rasprskavanja	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Vrsta povrata	mehanička opruga
Vrsta poreza	vanjski kontrolirani
Priključak pomoćnog regulacijskog zraka 12	M3
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 1]
srednji	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: 1] voda
Maksimalna viskoznost	4000 mm <sup>2</sup> /s
Srednja temperatura	-5 °C...100 °C
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura skladištenja	5 °C...20 °C
Protok Kv	0.7 m <sup>3</sup> /h
Vrijeme uključenja	125 ms
Vrijeme isključenja	125 ms
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijal za pokrivanje kućišta	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	FPM
Materijal za zatvaranje elementa	EPDM
Težina proizvoda	137 g
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Materijalna školjka	PPS