


Paralelni komplet EAMM-U-30-V20-28A-44

Broj artikla: 4767125

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	30
Središnji razmak	44 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	3.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase	2,11 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,015 Nm
Prenosivi okretni moment	0,05 Nm
Težina proizvoda	97 g
Kod sučelja, pogon	V20
Cod sučelja, Motor in	28A
Materijal - napomena	RoHS sukladno