

# Okrugli cilindar DGS-12- -P-S2


Broj artikla: 4934  
Proizvod u napuštanju

FESTO

s elastičnim prigušnim prstenima u krajnjim položajima.  
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



Prikaz primjera



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer klipa	12 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	Prolazna klipnjača
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)