

Spojka EAMD-42-40-22-16X25

Broj artikla: 5046328

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|----------------------|
| Promjer 1 prihvata | 22 mm |
| Promjer 2 prihvata | 16 mm |
| Veličina | 42 |
| Nazivna duljina | 40 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. brzina vrtnje | 6.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -25 ... 60 °C |
| Moment tromosti mase | 39 kgmm ² |
| Prenosivi okretni moment | 17 Nm |
| Težina proizvoda | 186 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |