

Spojka

EAMD-56-54-18-23X27

Broj artikla: 5225774

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	18 mm
Promjer 2 prihvata	23 mm
Veličina	56
Nazivna duljina	54,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	172 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	60 Nm
Težina proizvoda	466 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno