

# Motorski vod

## NEBM-M23G15-EH-2.5-Q7N-R3LEG14

Broj artikla: 5251374

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61984
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Težina proizvoda	875 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Hybrid socket
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M23x1
Električni spoj 1, broj pinova/žica	15
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	12
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Plugs and cables
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	RJ45 and open end
Električni spoj 2, broj pinova/žica	14
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	12
Područje pogonskog napona DC	0 ... 850 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 630 V
Strujna opteretivost kod 40°C	11,7 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	6 kV
Duljina kabela	2,5 m
Svojstvo vodiča	Suitable for energy chains
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radijus savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 48 mm
Radijus savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 90 mm
Promjer kabela	12 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,3 mm
Struktura kabela	4 x 0.75 mm <sup>2</sup> + 1 x (2 x 0.75 mm <sup>2</sup> ) + 1 x (2 x 0.24 mm <sup>2</sup> + 2 x 2 x 0.15 mm <sup>2</sup> ) zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,15 mm <sup>2</sup> 0,24 mm <sup>2</sup> 0,75 mm <sup>2</sup>
Krajevi žila	Tuljak završetka žile
Mehanička zaštita	IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-40 ... 90 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-25 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno Bez halogena
Stupanj onečišćenja	1
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	sivo
Material insulation	PP