


# Priključni blok MHP3-PR4-3

Broj artikla: 525217

FESTO

za poluspoiničke ventile MHA3-...-HC/TC



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. broj ventilskih mjesta	4
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom sa H - profilom
Vrsta pričvršćenja ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1/33	G1/4
Pneumatski priključak 3/11	G1/4
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, priključna ploča	Aluminijska legura za gnječenje