


Priključni blok MHP4-PR8-3

Broj artikla: 525232

FESTO

za poluspojnički ventil MHP4-...-HC/TC.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Maks. broj ventilskih mjesta | 8 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Težina proizvoda | 1.400 g |
| Vrsta pričvršćenja priključne ploče | s prolaznim provrtom sa H - profilom |
| Vrsta pričvršćenja ventila | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1/33 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 3/11 | G3/8 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE |
| Informacija o materijalu, priključna ploča | Aluminijska legura za gnječenje |