


Priključni blok MHP4-PR10-3

Broj artikla: 525233

FESTO

za poluspojnički ventil MHP4-...-HC/TC.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. broj ventilskih mjesta	10
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Težina proizvoda	1.710 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom sa H - profilom
Vrsta pričvršćenja ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1/33	G3/8
Pneumatski priključak 3/11	G3/8
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, priključna ploča	Aluminijska legura za gnječenje