



Spojni vod SIM-K-WD-2,5-CDN

Broj artikla: 525261
Proizvod u napuštanju

FESTO

[za cilindre CDN](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2015. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-104 EN 61984
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabela	Energetski lanac: 5 milijuna ciklusa, radijus savijanja 75 mm Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivanja na upit Uvjeti ispitivanja na upit
Područje pogonskog napona AC	0 ... 60 V
Područje pogonskog napona DC	0 ... 60 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Strujna opteretivost kod 40°C	3 A
Stupanj onečišćenja	3
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Mehanička zaštita	IP65 IP67 u montiranom stanju IP69K
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Električni priključak	Kopča Utičnica kutna 3-polni
Promjer kabela	4,5 mm
Duljina kabla	2,5 m
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm ²
Kod boje izolacije žile	plavo smeđe crno
Boja, kućište	crno
Boja, kablanski plašt	sivo
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, izolacijski tuljak	PVC
Informacija o materijalu, plašt kabela	TPE-U(PU)