


Tlačna napojna ploča VIGP-03-7,0-U

Broj artikla: 525435
Proizvod u napuštanju

FESTO

za ventilski blok 03 MAXI, za pomoćni zrak upravljanja s integriranim plosnatim prigušivačem zvuka.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	36 mm
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Tlak upravljanja	3 ... 6 bar
Područje pogonskog napona DC	24 V
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Težina proizvoda	520 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s unutarnjim navojem
Vrsta pričvršćenja ventila	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Pneumatski priključak 5	G1/2