

Plastično crijevo PUN-V0-8X1,25-SW

Broj dijela: 525439

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Vanjski Ø | 8 mm |
| radijus savijanja relevantan za protok | 37 mm |
| Unutra-Ø | 5.7 mm |
| Min. radijus savijanja | 18 mm |
| Svojstva crijeva | Suitable for energy chains |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Napomena o radnom tlaku | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Odobrenje | TÜV |
| Tijelo za izdavanje certifikata | B 013277 0506 00 |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -] Voda (tekuća, bez leda) |
| Materijal za ispitivanje požara | UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75 mm) |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -35 °C...60 °C |
| Napomena o temperaturi okoline | Unpressurised use up to 90 °C |
| Težina proizvoda po dužini | 0.031 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični konektor vanjski Ø 8 mm za utičnu nazivicu unutarnje Ø 6 mm sa preklopnom maticom za čepnu nazivicu unutarnji Ø 6 mm |
| boja | crno |
| Napomena o boji | Odstupanje od standardne boje zbog zaštite od plamena |
| Tvrdoća po Shoreu | D 54 +/- 3 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalno crijevo | TPE-U (PU) |