

Plastična savitljiva cijev PAN-V0-12X1,5-GE

Broj artikla: 525485

FESTO

negorivo



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Vanjski promjer | 14 mm |
| Vanjski promjer za utični priključak | 12 mm |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok | 65 mm |
| Unutarnji promjer | 9 mm |
| Min. radijus savijanja | 43 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,3 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 3 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 43,5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,2 MPa |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 12 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 174 psi |
| Uputa za pogonski tlak | Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Mineralno ulje Water (liquid, free of ice) |
| Test na vatrootpornost | UL94 V-0 (plašt) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -30 ... 90 °C |
| Težina proizvoda prema duljini | 0,133 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični priključak vanjski promjer 12 mm |
| Boja | žuto |
| Tvrdoća po Shoreu | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material tubing | Poliamid 12 PVC-P |