


Blok podnožja VIGK-04-D-1-3/8

Broj artikla: 525569

FESTO

za ventilski blok 04, visoki protok, ISO ventili veličine 1 (G 3/8)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Pogonski tlak	-0,9 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G1/2
Pneumatski priključak 4	G3/8
Pneumatski priključak 5	G1/2
Informacija o materijalu, priključna ploča	Aluminijski tlačni lijev