

Autobusna veza FBA-1-SL-5POL

Broj dijela: 525634

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	26 g
Električni priključak	9-polni / 5-polni Ravna utičnica / ravni utikač Sub-D / -
Područje pogonskog napona DC	24 V
Trenutna nosivost	4 A
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	crno
Materijal utikačkih kontakata	Bronca pozlaćen