

Pričvršćivanje srednjeg položaja SLG-Z-18-A

Broj dijela: 525681

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Zakretni modul |
| Detekcija položaja | za beskontaktnu sklopku |
| Radni tlak | 1 bar...8 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 75 g |
| Vrsta montaže | Via through-hole and dowel pin |
| Pneumatski priključak | M3 |
| Materijal se zaustavlja | Poniklani čelik |
| Materijalne brtve | PUR |
| Materijal za kućište | Aluminij tvrdno eloksirano |