



Beskontaktni prekidač SMT-8F-PS-24V-K0,3-M12

broj artikla: 525900

FESTO

električno, beskontaktno, PNP, za pogone sa senzorskim utorom 8,
montaža odozgo, s utikačem M12.



Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Sklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. izlazna struja	100 mA
Duljina kabla	0,3 m
Električni priključak	4-polno Kabel s utikačem M12x1
Oblik	za T utor
Otpornost na kratki spoj	da
Princip mjerenja	magnetootporno
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Isklopno vrijeme	≤ 11 ms
Uklopno vrijeme	$\leq 0,2$ ms
Maks. sklopna snaga DC	3 W
Preostala struja	$\leq 0,1$ mA
Pad napona	1,8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	prema EU-EMV-smjernici
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Težina proizvoda	20 g
Mogućnost reprodukcije sklopne veličine	+/- 0,1 mm
Način pričvršćenja	stegnuto u T utoru
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Materijal - informacija, kućište	PA
Materijal - informacija, plašt kabla	PUR