


Utikač SEA-GS-HAR-4POL

Broj artikla: 525928
Proizvod u napuštanju

FESTO

za ventilske blokove.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	s navojem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	11,5 g
Električni priključak	4-polno M12x1 Utikač ravni / priključivanje uklanjanjem izolacije
Područje pogonskog napona DC	≤ 32 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 32 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Navojni spoj kabela	Pg9
Dozvoljeni promjer kabela	4 ... 5,1 mm
Dozvoljeni promjer pojedinačne žile	0,1 mm
Dozvoljeni promjer žile	1,2 ... 1,6 mm
Presjek priključka	0,25 ... 0,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material housing	Cinkov tlačni lijev poniklano
Dozvoljena izolacije žile	PVC