


Usisna čašica ESS-60-GT-M10

Broj dijela: 525980

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	6 mm
Min. radijus obratka	75 mm
Nazivna veličina	2.5 mm
Promjer vakuumske čašice	60 mm
Volumen usisa	11.3 cm ³
Položaj montaže	po želji
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 5
Oblik usisne čašice	okrugli duboki
Radni tlak	-0.95 bar...0 bar
Nazivni radni tlak	-0.7 bar
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	134 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	37 N
Težina proizvoda	20 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M10
boja	crveno-smeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Materijal otvora za uvrtnje	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	Vulkollan