


# Usisna čašica ESS-80-GT-M10

Broj dijela: 525983

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	7.5 mm
Min. radijus obratka	100 mm
Nazivna veličina	5.5 mm
Promjer vakuumske čašice	80 mm
Volumen usisa	28.6 cm <sup>3</sup>
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Okrugao, oblik zvona
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 5
Oblik usisne čašice	okrugli duboki
Radni tlak	-0.95 bar...0 bar
Nazivni radni tlak	-0.7 bar
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Sila otkidanja pri 70% vakuuma	245 N
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	245 N
Maksimalni moment zatezanja navoja za pričvršćivanje	12 Nm
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	99 N
Težina proizvoda	28 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M10
boja	crveno-smeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Materijal otvora za uvrtnje	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
Materijal usisne čašice	Vulkollan