

Usisna čašica ESS-80-BT-M10

Broj dijela: 525997

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	10.5 mm
Min. radijus obratka	100 mm
Nazivna veličina	2.5 mm
Promjer vakuumske čašice	80 mm
Volumen usisa	59.1 cm ³
Položaj montaže	po želji
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 5
Oblik usisne čašice	okrugli mijeh, 1,5-struki
Radni tlak	-0.95 bar...0 bar
Nazivni radni tlak	-0.7 bar
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	237 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	102 N
Težina proizvoda	84.5 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M10
boja	crveno-smeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Materijal otvora za uvrtnje	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	Vulkollan