

# Vakuumski usisnik ESV-40-BT

Broj artikla: 526006

FESTO

Potrošni element, lako izmjenljiv.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Izjednačenje visine držača usisne zdjelice	9 mm
Min. radijus radnog predmeta R	35 mm
Promjer usisne zdjelice	40 mm
Volumen usisne zdjelice	9,8 cm <sup>3</sup>
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Nabrani mijeh
Oblik usisnika	okrugli nabrani mijeh 1,5-struki
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	59 N
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	59 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	22 N
Težina proizvoda	10,5 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Boja	crvenosmeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	Vulkollan®