


# Analogni modul CPX-2AA-U-I

Broj artikla: 526170

FESTO

za modularni električni terminal CPX, 2 izlaza.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja i tehniku priključka) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	49 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	Ovisno o priključnom bloku
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju)
Maks. duljina voda	30 m zaslonjeno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan PC
LED pokazi	1 group diagnostics
Dijagnoza	Wire break per channel Limit violation per channel Output signal short circuit per channel Actuator supply short circuit parameterisation error Podnapon, izlazi
Broj izlaza	2
Parametriranje	Data format Fail-safe mode per channel Forcing per channel Limit monitoring/channel Idle mode per channel Measured value smoothing Signal range per channel Behaviour after short circuit Monitoring wire break/channel
Interno vrijeme ciklusa	4 ms
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 100 mA
Format podataka	12 bita + predznak moguće skaliranje na 15 bita
Točnost ponavljanja	0,05 % na 25 °C
Granica osnovne greške kod 25 °C	±0,5 %
Granica greške korištenja u odnosu na područje temperature okoline	±0,6 %
Vrsta senzora	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
Naponsko odvajanja kanal - kanal	ne
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	da, bez primjene internog napajanja senzora
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač