



# Filtar

## LF-N1/8-D-5M-MICRO-H

Broj artikla: 526302  
Proizvod u napuštanju

FESTO

s navojnom priključnom pločom, poluautomatski ispust kondenzata.  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.  
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Micro
Serija	D
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Sinter filter s centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	3 cm <sup>3</sup>
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	290 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Klasa čistoće zraka na izlazu	Inertni plinovi Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	64 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom Ugradnja vodova po izboru:
Pneumatski priključak 1	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 2	NPT1/8-27
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, filter	PE
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	PC