

Zauljivač LOE-N1/8-D-MICRO


Broj artikla: 526311
Proizvod u napuštanju

FESTO

s navojnom priključnom pločom.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Micro
Serija	D
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina punjenja uljem	6,5 cm ³
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Minimalni protok za funkciju zauljivača	3 l/min
Normalni nazivni protok	410 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	59 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom po izboru: Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 2	NPT1/8-27
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	PC