


# Beskontaktni prekidač SMT-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

Broj artikla: 526677

FESTO

električno, beskontaktno, dvožična izvedba, za pogone sa senzorskim utorom 10, s kablom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za kružni utor
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Princip mjerenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Uklopni izlaz	beskontaktno 2-žično
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Ponovljivost sklopne vrijednosti	+/- 0,1 mm
Uklopno vrijeme	< 0,5 ms
Isklopno vrijeme	> 0,5 ms
Maks. izlazna struja	50 mA
Maks. uklopna snaga DC	1,5 W
Pad napona	< 8 V
Preostala struja	< 1 mA
Otpornost na kratki spoj	da
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabel 2-žilno
Odlazni smjer, priključak	poprijeko
Duljina kabla	2,5 m
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR
Vrsta pričvršćenja	poravnano s profilom cilindra stegnuto u kružnom utoru može se uložiti odozgo u utor
Pritezni moment	0,4 Nm
Težina proizvoda	15,9 g
Informacija o materijalu, kućište	PA visokolegirani čelik, nehrđajući
Indikacija stanja uklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67