

Motorski kabel KMTR-AC-10

Broj artikla: 526740

FESTO

za servomotore MTR-AC-55/70/100.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Min. radijus savijanja kabla	100 mm
Struktura kabla	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² zaslonjeno
Duljina kabla	10 m
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR