


Senzor položaja SMH-S1-HGPP32

Broj dijela: 526895

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	za hvataljke
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	Elektromagnetski efekt
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Snaga kratkog spoja	ne
Otpornost na preopterećenje	nedostupno
Izlazni signal	analogni
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabel s utikačem
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Smjer izlaznog priključka	uzdužno
Materijal utikačkih kontakata	Mjed, pozlaćen
Duljina kabela	0,5 m
Boja omotača kabela	Siva
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Vrsta montaže	pričvršćen na hvataljku
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	20 g
Boja kućišta	crno
Materijal za kućište	Epoksidna smola Mesing, niklani PA POM PUR
Klasa zaštite	IP65
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L