

Pripremna grupa FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO-H

Broj artikla: 527879


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Priključna ploča s utičnim priključkom, bez manometra, poluautomatski ispust kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Micro
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator bez manometra Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Finoća filtra	5 µm
Pokaz tlaka	M5 pripremljeno
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	139 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak 2	QS-4
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material bowl	PC