

Pripremna grupa FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H

Broj artikla: 527883



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Priključna ploča s utičnim priključkom, bez manometra, poluautomatski ispust kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------|--|
| Veličina | Micro |
| Seriya | D |
| Osiguranje aktiviranja | Okretni gumb s blokadom |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Ispust kondenzata | poluautomatski |
| Konstruktivna struktura | Filtar-regulator bez manometra Proporcionalni standardni zauljivač maglom |
| Maks. količina kondenzata | 3 cm ³ |
| Finoća filtra | 5 μm |
| Pokaz tlaka | M5 pripremljeno |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Područje regulacije tlaka | 0,5 ... 7 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,3 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:-] |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 139 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | QS-6 |
| Pneumatski priključak 2 | QS-6 |
| Material housing | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material bowl | PC |