

Utično podnožje MHAP-PI-D-0.5

Broj artikla: 529116

FESTO

za ventilski blok CPA-SC, dva svitka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	Kopča
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	5 g
Električni priključak	Utičnica 3-polni
Područje pogonskog napona DC	≤ 60 V
Strujna opteretivost	3 A
Duljina kabela	0,5 m
Promjer kabela	1 mm
Struktura kabela	3x0,14
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-20 ... 50 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakar pokositreno