

Filtar-regulator MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z

Broj artikla: 529197

FESTO

Maksimalni izlazni tlak 7 bara, filter 5 µm, s manometrom, glava regulatora koja se zatvara, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, ručni ispust kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serijska	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom s priborom se zatvara
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator s manometrom
Maks. količina kondenzata	38 ml
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	0,8 ... 20 bar
Područje regulacije tlaka	0,3 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,25 bar
Normalni nazivni protok	2.700 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	875 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	PC
Informacija o materijalu, razdvojni tanjur	POM