


Filtar MS4-LF-1/4-CRM-Z

Broj artikla: 529396

FESTO

Filtar 5 µm, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, ručni ispus kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	4
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Sinter filter s centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	19 ml
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Pogonski tlak	0 ... 14 bar
Normalni nazivni protok	1.300 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozivne otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	189 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, filter	PE
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljušt	PC