

Podmazivač MS4-LOE-1/4-R

Broj dijela: 529411

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	4
Serijski broj	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zauljivač magle
Maksimalni kapacitet ulja	30 cm ³
Zaštita školjke	Plastična zaštitna košara
Radni tlak	1 bar...12 bar
Minimalni protok za funkciju ulja	40 l/min
Normalni nazivni protok	2200 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Viskoznost ulja	ISO VG 32
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	194 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna školjka	PC