


Filtar od aktivnog ugljena MS6-LFX-1/4-U-Z

Broj artikla: 529686

FESTO

Metalna zdjelica, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------------|---|
| Veličina | 6 |
| Serija | MS |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Konstruktivna struktura | Filtar od aktivnog ugljena |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna košara |
| Ulazni tlak 1 | 0 ... 20 bar |
| Normalni nazivni protok | 700 l/min |
| Pogonski medij | filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 0,01 µm |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | 1.7.1 prema DIN ISO 8573-1 |
| Temperatura medija | 5 ... 30 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,003 mg/m3 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 820 g |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom po izboru: Ugradnja vodova |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE |
| Informacija o materijalu, filter | Aktivni ugljen |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev |
| Informacija o materijalu, ljuska | Aluminijska legura za gnječenje |