

Razdjelni modul MS6-FRM-3/8-Z

Broj artikla: 529864

FESTO

Smjer protoka zdesna nalijevo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul odvojka
Pogonski tlak	0 ... 20 bar
Normalni nazivni protok u glavnom smjeru protoka 1->2	9.200 l/min
Normalni nazivni protok, odvojak prema gore	4.700 l/min
Normalni nazivni protok, odvojak prema dolje	4.800 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	458 g
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G1/2
Pneumatski priključak 4	G1/2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev