


Koračni motor MTRE-ST-42-48S-AB

Broj artikla: 530060

FESTO

s integriranim kontrolerom i kočnicom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Kut koraka kod punog koraka	1,8 deg
Tolerancija koračnog kuta	±5%
Pogonski napon DC, kočnica	24 V
Područje pogonskog napona DC	24 ... 48 V
Klasa zaštite izolacije	B
Primljena snaga, kočnica	6 W
Nazivni napon DC	48 V
Nazivna struja, motor	1,2 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	45 - 80 %
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Dozvola	C-Tick
Sveukupni moment tromosti gonjene strane	0,07 kgcm ²
Moment držanja, kočnica	0,4 Nm
Moment držanja, motor	0,34 Nm
Moment tromosti mase, kočnica	0,002 kgcm ²
Moment tromosti mase, rotor	0,068 kgcm ²
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	7 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	18 N
Težina proizvoda	550 g
Tehnika električnog priključka	Utikači