


# Motorska prirubnica EAMF-A-44A/B-57A

Broj artikla: 530081

FESTO

za elektromehanički pogon s koračnim motorom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	77 g
Cod sučelja, Motor in	57A
Kod sučelja, kućište spojke	44A 44B
Materijal - napomena	RoHS sukladno