



Kombinacija pripremnih grupa MSB6-1/2-FRC5:J1M1

Broj artikla: 530244

★ Osnovni proizvodni program

FESTO

Kombinacija filter - regulator tlaka - zauljivač, maksimalni izlazni tlak 12 bara, filter 40 μm, s manometrom, zaporna glava regulatora, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, ručni ispust kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Veličina | 6 |
| Serija | MS |
| Osiguranje aktiviranja | Okretni gumb s integriranom bravom |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Ispust kondenzata | ručno okrećući |
| Konstruktivna struktura | Filter-regulator s manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom |
| Finoća filtra | 40 μm |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan s predlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odraživanjem s karakteristikom povratne struje |
| Zaštita od ljuštenja | Plastična zaštitna košara |
| Pokaz tlaka | s manometrom |
| Pogonski tlak | 1,5 ... 20 bar |
| Područje regulacije tlaka | 0,5 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 3.700 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1.495 g |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/2 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |